

# Conexión de fin de línea Vic®-End II

## N° 67



### 1.0 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Tamaños disponibles

- 1 ¼ – 3"/DN32 – DN80 con salida NPT o BSPT con rosca hembra de ½"/DN15, ¾"/DN20 o 1"/DN25.

#### Material de tubería

- Acero al carbón, cédula 10, cédula 40. Para el uso con otros materiales y espesores de pared, consulte con Victaulic.


#### Presión máxima de trabajo

- Hasta 365 psi/2500 kPa.

#### Función

- Conexión de codo de fin de línea para conexión de rociador.

### 2.0 CERTIFICACIÓN/LISTADOS DE CLASIFICACIÓN



### 3.0 ESPECIFICACIONES – MATERIALES

#### Segmentos:

Hierro dúctil conforme a ASTM A-536, Clase 65-45-12, pintado con esmalte anaranjado.

Hierro dúctil conforme a ASTM A-395, Clase 65-45-15, disponible a pedido especial.

Opcional: Galvanizado por inmersión en caliente.

#### Salida: NPT

Opcional: BSPT


SIEMPRE CONSULTE LAS NOTIFICACIONES AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO ACERCA DE LA INSTALACIÓN,  
EL MANTENIMIENTO Y EL RESPALDO DEL PRODUCTO.

Sistema N°		Ubicación	
Propuesto por		Fecha	

Sección de especificaciones		Párrafo	
Aprobado		Fecha	

## 4.0 DIMENSIONES

N° 67



Tamaño nominal pulgadas DN		C a E. Ranurado pulgadas mm	C a E. Roscado pulgadas mm	Peso aproximado (unitario)	
				lb	kg
1 ¼ DN32	x ½ DN15	1.875 48	1.38 35	0.6	0.3
	¾ DN20	1.875 48	1.38 35	0.5	0.2
	1 DN25	2 51	1.75 44	0.6	0.3
1 ½ DN40	x ½ DN15	1.875 48	1.5 38	0.7	0.3
	¾ DN20	1.875 48	1.5 38	0.7	0.3
	1 DN25	2 51	1.625 41	0.7	0.3
2 DN50	x ½ DN15	1.875 48	1.75 44	0.7	0.3
	¾ DN20	1.875 48	1.75 44	0.7	0.3
	1 DN25	2 51	1.75 44	0.9	0.4
2 ½ DN65	x ½ DN15	1.875 48	2 51	1.3	0.6
	¾ DN20	1.875 48	2 51	1.2	0.6
	1 DN25	2 51	2 51	1.3	0.6
3 DN80	x ¾ DN20	2 51	2.375 60	2.0	0.9
	1 DN25	2 51	2.375 60	1.9	0.9

## 5.0 RENDIMIENTO

Vea la publicación del acople correspondiente o consulte con Victaulic si requiere información de rendimiento.

## 6.0 NOTIFICACIONES

### ADVERTENCIA



- Este producto debe ser instalado por un instalador calificado y con experiencia, conforme a las instrucciones suministradas con cada válvula. Estas instrucciones contienen información importante.

Si no se sigue estas instrucciones podría haber riesgo de lesiones personales graves, daños a la propiedad o filtraciones de la válvula.

Si necesita más ejemplares de la documentación de este producto o de las instrucciones de instalación de la válvula, o bien si tiene consultas sobre la instalación y el uso seguro de este dispositivo, comuníquese con Victaulic Company, Casilla Postal 31, Easton, Pensilvania 18044-0031 EE.UU., Teléfono: 001-610-559-3300.

## 7.0 MATERIALES DE REFERENCIA

[10.64: Acople rígido FireLock EZ™ Estilo 009N](#)

### Responsabilidad del usuario en la selección y aptitud del producto

Todos los usuarios asumen la responsabilidad última por tomar una determinación en cuanto a la aptitud de los productos Victaulic para una aplicación final en particular, de acuerdo con los estándares de la industria y las especificaciones de los proyectos, y con los códigos de construcción vigentes y normativas relacionadas como también en función de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento, seguridad y advertencias de Victaulic. Ninguna indicación de este u otro documento, ni recomendación, consejo u opinión verbal de algún empleado de Victaulic, deberá interpretarse como que modifica, varía, anula o descarta alguna disposición de las condiciones de venta estándares de Victaulic Company, la guía de instalación o esta exención de responsabilidad.

### Derechos de propiedad intelectual

Ninguna declaración aquí contenida acerca del uso posible o sugerido de estos materiales, productos, servicios o diseños implica, de manera directa o por interpretación, la cesión de alguna licencia asociada a patentes o a derechos de propiedad intelectual de Victaulic o alguna de sus filiales o empresas afiliadas en lo que concierne al uso o diseño, ni constituye recomendación de uso de dichos materiales, productos, servicios o diseños de manera que vulnere cualquier otra patente o derecho de propiedad intelectual. Los términos "patentado" o "con patente en trámite" se refieren a patentes de diseño o utilidad o bien solicitudes de patentes para artículos y/o métodos que se usan en Estados Unidos y/u otros países.

### Nota

Este producto debería ser fabricado por Victaulic o según las especificaciones de Victaulic. Todos los productos se instalarán de acuerdo con las últimas instrucciones de instalación y montaje de Victaulic. Victaulic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, diseños y equipamiento estándar de los productos sin aviso y sin incurrir en obligación alguna.

### Instalación

Siempre debería consultar el Manual de Instalación Victaulic o las instrucciones de instalación del producto que está instalando. Con cada despacho de productos Victaulic se incluyen manuales que contienen datos completos sobre la instalación y el montaje, disponibles también en formato PDF en nuestro sitio web [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### Garantía

Consulte la sección Garantía de la Lista de Precios o contacte a Victaulic para más información.

### Marcas registradas

*Victaulic* y todas sus demás marcas son marcas comerciales o industriales registradas por Victaulic Company y/o sus entidades afiliadas en EE.UU. y/u otros países.