

# Victaulic® FireLock® Laagprofiel Sprinkler-T-stuk Model 912

  
10.53-DUT



Model 912

## 1.0 PRODUCTBESCHRIJVING

### Beschikbare afmetingen

- 1", 1 ¼", 1 ½"/DN25, DN32, DN40
- Maten van de uitgang met schroefdraad: ½"/15mm BSPP

### Maximale werkdruk

- 232 psi/1600 kPa/16 bar

### Toepassing

- Voorziet een geschikte methode voor de integratie van uitgangen voor rechtstreekse aansluiting van sprinklers en sproeiers

### Buismateriaal

- Koolstofstaal

## 2.0 CERTIFICATION/LISTINGS



EN 10311  
CPR (EU)  
Nr. 305/2011



BS EN 10311  
CPR (UK)  
2019 Nr. 465



LEES STEEDS ALLE OPMERKINGEN AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT MET BETREKKING  
TOT PRODUCTINSTALLATIE, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING.

### 3.0 KENMERKEN - MATERIAAL

**Behuizing:** Nodulair gietijzer conform ASTM A536, klasse 65-45-12. Nodulair gietijzer conform ASTM A395, klasse 65-45-15, is verkrijgbaar op speciaal verzoek.

**Coating behuizing: (specificeer keuze)**

- Rood email.
- Thermisch verzinkt.

Dichting:

**Klasse "E" EPDM (Type A) Vic-Plus™ Voorgesmeerde dichting**

EPDM (Paarse kleurcode). Enkel te worden gebruikt op natte en droge (olievrije lucht) brandblussystemen. Vermeld/Goedgekeurd voor langdurig gebruik in natte en droge systemen. Vermeld/Goedgekeurd voor droge systemen bij -40°F/-40°C en hoger. NIET COMPATIBEL VOOR GEBRUIK MET WARMWATERTOEPASSINGEN OF STOOMSERVICES.

**OPMERKINGEN**


- Er moet steeds worden verwezen naar [publicatie I-100](#): Victaulic Montagehandleiding met instructies voor dichtingsmeermiddelen.
- De vermelde toepassingen zijn uitsluitend algemene toepassingsrichtlijnen. Het dient te worden opgemerkt dat er toepassingen zijn waarvoor deze dichtingen niet geschikt zijn. Er moet steeds worden verwezen naar [publicatie I-100](#): Victaulic-handleiding voor selectie van dichtingen om de specifieke toepassingsrichtlijnen voor dichtingen te kennen en om een overzicht te hebben van toepassingen die niet compatibel zijn.

**Bouten/moeren:**

- Standaard: Koolstofstalen bouten met ovale nek die voldoen aan de mechanische vereisten van ASTM A449 (imperiaal) en ISO 898-1 klasse 9.8 (M10-M16) Klasse 8.8 (M20 en hoger).

### 4.0 AFMETINGEN

**Model 912**



Model 912

Maat		Bout/moer		Afmetingen				Gewicht
Nominaal Doorlaat x aftakking FPT <sup>1</sup> inches mm	Feitelijk Buitendiameter inches mm	Aantal	Maat inches mm	V inches mm	W inches mm	Y inches mm	Z inches mm	Benad. Elk lb kg
1 x 1/2 DN25 x DN15	1.315 x 0.840 33,7 x 21,3	2	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1.00 25,4	0.90 22,9	3.72 94,6	1.50 38,1	0.7 0,3
1 1/4 x 1/2 DN32 x DN15	1.660 x 0.840 42,4 x 21,3	2	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1.17 29,8	1.10 27,9	4.12 104,7	1.50 38,1	0.7 0,3
1 1/2 x 1/2 DN40 x DN15	1.900 x 0.840 48,3 x 21,3	2	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1.29 32,8	1.22 31,0	4.32 109,8	1.50 38,1	0.8 0,3

<sup>1</sup> ALLEEN VOOR GEBRUIK MET SPRINKLEROF SPROEIER. NIET GEBRUIKEN ALS AANBOORZADEL.

## 5.0 PRESTATIES

Maat		Servicedruk per Reglementaire goedkeuringen en Listings	
Nominaal	Feitelijk	FM/ VdS/ LPCB/ CNBOP/ CE (EN10311)	
inches DN	inches mm	psi	kPa bar
1 x 1/2 DN25 x DN15	1.315 x 0.840 33,7 x 21,3	232	1600
		16	
1 1/4 x 1/2 DN32 x DN15	1.660 x 0.840 42,4 x 21,3	232	1600
		16	
1 1/2 x 1/2 DN40 x DN15	1.900 x 0.840 48,3 x 21,3	232	1600
		16	

## 6.0 OPMERKINGEN

⚠ WAARSCHUWING








- Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en deze begrijpt vooraleer u Victaulic-buisproducten probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.
- Vóór het monteren, verwijderen, afstellen of onderhouden van Victaulic-buisproducten moet het buizensysteem eerst drukvrij en leeg worden gemaakt.
- Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden of ernstige lichamelijke letsels en materiële schade.

## 7.0 REFERENTIEMATERIALEN

[I-100: Installatie-instructies](#)

	Afmetingen	
	Minimum diameter opening/ Maat gatzaag	Maximaal diameter opening/ Maat gatzaag
	inches mm	inches mm
Alle uitgangsmaten	15/16 24,0	1 25,4

**Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de selectie en geschiktheid van het product**  
Elke gebruiker draagt eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen of Victaulic producten geschikt zijn voor een specifieke toepassing, in overeenstemming met de industriële standards en projectspecificaties, de toepasselijke bouwcodes en de gerelateerde reglementeringen evenals de Victaulic richtlijnen op het vlak van prestaties, onderhoud, veiligheid en waarschuwingen. Niets in dit of enig ander document, noch enige mondelinge aanbeveling, advies of mening van een Victaulic-werknemer wordt geacht een bepaling uit de Victaulic Company standaardverkoopvoorwaarden, installatiegids of deze disclaimer te kunnen wijzigen, doen afwijken, vervangen of opschorten.

**Intellectuele eigendomsrechten**  
Geen enkele verklaring in deze publicatie over een mogelijk of voorgesteld gebruik van materiaal, product, service of ontwerp is bedoeld, of als dusdanig te interpreteren, om onder patent of ander intellectueel eigendomsrecht van Victaulic of van een van haar dochterondernemingen of filialen een licentie te verlenen die een dergelijk gebruik of ontwerp dekt, of als een aanbeveling voor het gebruik van dergelijk materiaal, product, service of ontwerp in inbreuk op een patent of ander intellectueel eigendomsrecht. De begrippen 'gepatenteerd' of 'patent in aanvraag' verwijzen naar ontwerp- of gebruikspatenten of patenttoepassingen voor artikelen en/of gebruiksmethoden in de Verenigde Staten en/of andere landen.

**Opmerking**  
Dit product wordt geproduceerd door Victaulic of volgens specificaties van Victaulic. Alle producten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige installatie-/montage-instructies van Victaulic. Victaulic behoudt zich het recht voor om productspecificaties, ontwerpen en standaardapparatuur zonder bericht vooraf en zonder verplichtingen te wijzigen.

**Installatie**  
Raadpleeg steeds I-VICFLEX-AB1-AB2-AB10, I-VICFLEX-AB4, I-VICFLEX-AB7 of I-VICFLEX-AB8 voor het product dat u installeert. Bij elke zending van Victaulic-producten zijn handleidingen inbegrepen met de complete installatie- en inbouwgegevens en deze zijn ook beschikbaar in PDF-formaat op onze website [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

**Garantie**  
Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic voor details.

**Handelsmerken**  
Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Victaulic Company en/of haar dochter-/zusterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.