

Sprinklerkobling i stilen V9



Patenteret



1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgængelige størrelser

- Grenlinjeforbindelse: 1"/DN25
- Sprinklertilslutninger: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Maksimalt arbejdstryk

- Op til 250 psi/1725 kPa

Funktion

- Kun beregnet til sammenføring af Victaulic IGS™ rillede sprinklere til IGS™ rillede sprinklerudløb. Se IGS-rille-specifikationen, [publikation 25.14](#) og FireLock™ IGS™ System, [publikation 10.54](#) for mere information.
- Tilvejringer et stift rør til sprinklerforbindelse.

2.0 CERTIFICERING/LISTNING



3.0 SPECIFIKATIONER – MATERIALE

Hus: Bronze i henhold til de kemiske krav i UNS C87800 modificeret.

Pakning¹:

Victaulic Grade "E" EPDM (Type A)

Gælder kun for våd og tør (oliefri luft) sprinklerservice. Listet/godkendt til kontinuerlig brug i våde og tørre systemer. Listet/godkendt til tørre systemer ved -40°F/-40°C og derover. IKKE KOMPATIBEL MED ANVENDELSE TIL VARMT VAND ELLER DAMP.

¹ Det skal bemærkes, at der findes anvendelsesområder, som disse pakninger ikke er egnede til. Man skal altid rådføre sig med den seneste [Victaulic-vejledning til valg af pakning](#) for specifikke retningslinjer for anvendelse af pakningerne og for en liste over de anvendelsesområder, som pakningerne ikke er kompatible med.

Bolte/møtrikker: (angiv valg²)

Standard: Knaphovedskruer pr. ASTM F835, forzinket. Nylonindsats låsemøtrik, klasse 5, zinkbelagt.

Valgfrit: Knaphovedskruer pr. ASTM F879, rustfrit stål. Nylonindsats låsemøtrik, rustfrit stål.


RÅDFØR DIG ALTID MED EVENTUELLE MEDDELELSER I SLUTNINGEN AF DETTE DOKUMENT VEDRØRENDE PRODUKTINSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE ELLER SUPPORT.

Systemnr.		Placering	
Indsendt af		Dato	

Specifikationsafsnit		Paragraf	
Godkendt		Dato	

4.0 DIMENSIONER

Sprinklerkobling i stilen V9



Style V9 Formonteret (tryk på-tilstand)

Style V9 Samling Monteret

Størrelse					Rørendenes adskillelse tilladt ²	Bolt/møtrik		Dimensioner								Vægt Ca. (Hver) lb kg
Nominel tommer mm	Faktisk udvendig diameter tommer mm		Antal	Størrelse tommer mm		Færdigsamlet				Samlet samling						
						YL tommer mm	YB tommer mm	X tommer mm	Z tommer mm	YL tommer mm	YB tommer mm	X tommer mm	Z tommer mm			
1 DN25	x 1/2 DN15	1.315	0.840	.13	1	5/16 x 1 1/8	1.36	1.66	2.18	1.17	1.37	1.73	1.97	1.17	.36	
		33,7	21,3	3,3			34,6	42,1	55,3	29,7	34,7	44,0	50,0	29,7	,16	
	3/4 DN20	1.050	1.050	.13	1	5/16 x 1 1/8	1.36	1.66	2.18	1.17	1.37	1.73	1.97	1.17	.36	
		26,9	26,9	3,3			34,6	42,1	55,3	29,7	34,7	44,0	50,0	29,7	,16	
	1 DN25	1.315	1.315	.13	1	5/16 x 1 1/8	1.36	1.66	2.18	1.17	1.37	1.73	1.97	1.17	.36	
		33,7	33,7	3,3			34,6	42,1	55,3	29,7	34,7	44,0	50,0	29,7	,16	

² Den viste tilladte rørseparationsdimension er kun beregnet til systemlayout. FireLock™ sprinklerkoblinger betragtes som stive forbindelser og kan ikke tilgodeses udvidelse eller sammentrækning af rørsystemet.

5.0 YDELSE

Listet/godkendelse

Oplysningerne nedenfor er baseret på de seneste lister og godkendelsesdata på tidspunktet for offentliggørelsen. Listet/godkendelseer kan ændres og/eller tilføjes af de godkendende organer. Kontakt Victaulic for ydeevne på andre rør og de seneste lister og godkendelser.

Størrelse	UL	FM	
Nominel tommer mm	psi kPa	psi kPa	
1 DN25	x 1/2 DN15	250	175
		1725	1205
	3/4 DN20	175	175
		1205	1205
	1 DN25	175	175
		1205	1205

6.0 BEMÆRKNINGER

⚠ ADVARSEL



- Læs og forstå alle vejledninger, før du forsøger at installere, fjerne, justere eller vedligeholde nogen af Victaulics rørprodukter.
 - Aflast trykket og tøm rørsystemet før du forsøger at installere, fjerne, justere eller vedligeholde nogen af Victaulics rørprodukter.
 - Bær beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm og -sko.
- Følges disse anvisninger ikke, kan dette forårsage dødsfald eller alvorlige personskader og materielle skader.

7.0 REFERENCEMATERIALER

[05.01: Vejledning til valg af pakning](#)

[10.54 Firelock™ innovativt riflingsystem](#)

[25.14: Victaulic FireLock™ IGS™ Rifling specifikationer](#)

[40.10: FireLock™ V27, K5.6 Modeller V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15: FireLock™ V34, K8.0 Modeller V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20: FireLock™ V34 K11.2 Modeller V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22: FireLock™ V27, K5.6 Modeller V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23: FireLock™ V34, K8.0 Modeller V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89: FireLock™ V47 K16.8 Model V4702 ESFR](#)

[40.95: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Hængende](#)

[40.98: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Opstående](#)

[I-V9: Installationsvejledning FireLock™ IGS Installation-Ready type V9 stiv kobling](#)

[I-40: FireLock™ installationsvejledning til automatiske sprinklere](#)

Brugerens ansvar for produktvalg og egnethed

Hver enkelt bruger har det endelige ansvar for at afgøre, om Victaulic-produktet er egnet til en bestemt slutbrug, i overensstemmelse med branchestandarder og projektspecifikationer, samt de gældende bygningsreglementer og tilhørende bestemmelser, samt Victaulics instruktioner vedrørende ydelse, vedligeholdelse, sikkerhed, og advarsler. Intet i dette eller noget andet dokument eller nogen mundtlig anbefaling, rådgivning eller udtalelse fra nogen Victaulic-medarbejder kan anses for at ændre, variere, erstatte eller fratage nogen bestemmelse i Victaulic Companys standardmæssige salgsbetingelser, installationsvejledning eller denne ansvarsfraskrivelse.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Ingen erklæring i dette dokument om en mulig eller forestået anvendelse af materiale, produkt, service eller design er beregnet til eller skal forstås som licensgivende i forhold til patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Victaulic eller nogen af dets datterselskaber eller tilknyttede virksomheder, der gælder for en sådan brug eller et sådant design, eller som værende en anbefaling af brugen af materiale, produkter, service eller design, som kræver patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Betegnelserne "patenteret" eller "patentanmeldt" henviser til design- eller anvendelsespatenter eller patentansøgninger for artikler og/eller anvendelsesmåder i USA og/eller andre lande.

Bemærk

Dette produkt skal fremstilles af Victaulic eller i henhold til Victaulics specifikationer. Alle produkter skal installeres i overensstemmelse med Victaulics aktuelle installations-/ monteringsanvisninger. Victaulic forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer, design og standardudstyr uden varsel og uden at pådrage sig forpligtelser.

Installation

Man skal altid rådføre sig med den Victaulic installationshåndbog eller installationsanvisningerne for det produkt, man installerer. Der leveres håndbøger sammen med hver forsendelse af Victaulic-produkter, som indeholder komplette installations- og monteringsoplysninger. Håndbøgerne er tilgængelige i PDF-format på vores website på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiafsnittet i den aktuelle prisliste eller kontakt Victaulic for nærmere oplysninger.

Varemærker

Victaulic og alle andre Victaulic-mærker er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Victaulic Company og/eller deres associerede enheder i USA og/eller andre lande.