


Муфта спринклерная Victaulic® FireLock™ IGS™ с технологией «готово к монтажу» Installation-Ready™ Тип V9

Victaulic
10.65-RUS



Зapatентовано

IGS™

1.0 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предлагаемые размеры

- Соединение линии отвода: 1 дюйм / DN25
- Соединения для спринклеров: 1 дюйм / DN25, ¾ дюйма / DN20, ½ дюйма / DN15

Максимальное рабочее давление

- До 250 фунт/кв. дюйм / 1725 кПа.

Назначение

- Предназначена только для присоединения спринклеров Victaulic с канавкой профиля IGS™ к выходным отверстиям с канавкой IGS™ под спринклеры. Подробную информацию смотрите в спецификациях на накатанные роликами канавки IGS, [публикация 25.14](#), и на систему FireLock™ IGS™, [публикация 10.54](#).
- Обеспечивает жесткое соединение между трубопроводом и спринклером.

2.0 СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ



3.0 СПЕЦИФИКАЦИИ – МАТЕРИАЛЫ

Корпус: Бронза в соответствии с требованиями измененного стандарта UNS C87800 к химическому составу.

Прокладка¹:

ЭПДМ Victaulic класса «Е» (тип А)

Применяется только для мокрого и сухого (с безмасляным воздухом) обслуживания спринклеров. Одобен / включен в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности как пригодные для длительного использования во влажных и сухих системах. Одобен / включен в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности как пригодные для использования в сухих системах при температуре -40 °F / -40 °C и выше. НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ПАРΟΣНАБЖЕНИЯ.

¹ Существуют области применения, для которых использование этих прокладок не рекомендуется. Смотрите последнее [Руководство по выбору уплотнений Victaulic](#), где указаны рекомендованные и нереконмендованные случаи их использования.

Болты / гайки: (укажите выбранный тип²)

Стандартное исполнение: Винты с полукруглой головкой и шестигранным углублением под ключ в соответствии со стандартом ASTM F835, цинковое покрытие. Контргайка с нейлоновой вставкой, класс 5, с цинковым покрытием.

По дополнительному заказу: Винты с полукруглой головкой и шестигранным углублением под ключ в соответствии со стандартом ASTM F879, нержавеющая сталь. Контргайка с нейлоновой вставкой, нержавеющая сталь.

**ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ УСТАНОВКИ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ТЕХОПДДЕРЖКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К УВЕДОМЛЕНИЯМ
В КОНЦЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА.**

Системный №		Расположение	
Представлено		Дата	

Раздел спец.		Параграф	
Утверждено		Дата	


victaulic.com

10.65-RUS 11319 Rev C Обновление 09/2019 © 2019 Victaulic Company. Все права сохранены.

Victaulic

4.0 РАЗМЕРЫ

Тип V9



Тип V9 – Предварительно собранная
(быстрая сборка)

Тип V9 Собранное соединение

Типоразмер		Допустимое расстояние между концами труб ² дюймы мм	Болт/гайка		Размеры								Масса Приблиз. (кажд.) фунты кг	
Номинальный дюймы мм	Фактический наружный диаметр дюймы мм		Кол-во	Типоразмер дюймы мм	Предварительно собранная				Собранное соединение					
					YL дюймы мм	YB дюймы мм	X дюймы мм	Z дюймы мм	YL дюймы мм	YB дюймы мм	X дюймы мм	Z дюймы мм		
1 DN25 x DN15	1/2 DN15	1.315 x 0.840 33,7 x 21,3	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	3/4 DN20	1.050 26,9	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
1 DN25		1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

² Допустимые расстояния между концами труб указаны только для целей проектирования системы. Спринклерные муфты FireLock™ являются неподвижными соединениями, не допускающими расширений и сжатий трубопроводов.

5.0 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешения / Утверждения

Предоставленная ниже информация основана на последних редакциях разрешений и утверждений на момент сдачи в печать.

Утверждающие инстанции могут вносить изменения и / или дополнения в разрешения / утверждения. Рабочие характеристики изделия для установки на других трубах и последние редакции разрешений и утверждений можно получить в компании Victaulic.

Типоразмер	UL	FM
Номинальный		
дюймы мм	фунты/кв. дюйм кПа	фунты/кв. дюйм кПа
1 DN25 x DN15	250 1725	175 1205
	175 1205	175 1205
1 DN25	175 1205	175 1205

6.0 УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием трубных изделий Victaulic необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и понять смысл изложенной в них информации.
- Перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием трубных изделий Victaulic необходимо сбросить давление и слить воду из трубопроводной системы.
- Пользуйтесь защитными очками, каской и защитной обувью.

Невыполнение этих указаний может привести к смертельному исходу, тяжелым травмам и материальному ущербу.

7.0 СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[05.01: Руководство по выбору уплотнений](#)

[10.54 Инновационная система канавок FireLock™](#)

[25.14: Спецификации Victaulic на канавки FireLock™ IGS™](#)

[40.10: FireLock™ V27, K5.6 Модели V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15: FireLock™ V34, K8.0 Модели V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20: FireLock™ V34 K11.2 Модели V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22: FireLock™ V27, K5.6 Модели V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23: FireLock™ V34, K8.0 Модели V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89: FireLock™ V47 K16.8 Модель V4702 E5FR](#)

[40.95: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Розеткой вниз](#)

[40.98: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Розеткой вверх](#)

[I-V9: Инструкции по установке жесткой муфты FireLock™ IGS Installation-Ready типа V9](#)

[I-40: Руководство по установке автоматических спринклеров FireLock™](#)

Ответственность пользователя за выбор изделий и их соответствие целям использования

Каждый пользователь несет полную ответственность за решение о пригодности продукции Victaulic для конкретного конечного применения, в соответствии с отраслевыми стандартами и техническими условиями проекта, а также с действующими строительными нормами и правилами и с указаниями Victaulic по производительности, техническому обслуживанию, безопасности и мерам предосторожности. Ни одно из условий в этом или любом другом документе, в том числе никакие выраженные устно рекомендации, советы или мнение сотрудников Victaulic, не могут менять, вносить поправки, заменять или отменять какие-либо положения стандартных условий продажи, руководств по монтажу компании Victaulic или же данного разъяснительного замечания.

Права интеллектуальной собственности

Никакое из заявлений в настоящем документе, касающееся возможного или предполагаемого использования любого материала, продукта, услуги или конструктивных особенностей, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии на патент или другого права интеллектуальной собственности компании Victaulic или любой из ее дочерних или аффилированных компаний, распространяющееся на такое использование или конструкцию, или как рекомендация по использованию материала, продукта, услуги или конструктивных особенностей в нарушение любого патента или других прав интеллектуальной собственности. Термины «Запатентовано» или «Патент заявлен» относятся к конструктивным особенностям или патентам на изобретение или заявкам на патент на изделия и / или методы их применения в Соединенных Штатах Америки и / или других странах.

Примечание

Это изделие изготовлено компанией Victaulic или в соответствии с установленными Victaulic техническими спецификациями. Все изделия должны устанавливаться в соответствии с указаниями из действующих руководств компании Victaulic по установке или сборке. Компания Victaulic оставляет за собой право на внесение изменений в технические спецификации изделий, конструкцию и стандартную комплектацию оборудования без предварительного уведомления и какой-либо ответственности со своей стороны.

Установка

Всегда следуйте указаниям руководств по установке Victaulic или инструкций по монтажу для устанавливаемых изделий. Руководства со всеми данными по установке и сборке входят в комплект каждой поставки Victaulic, а также имеются в формате PDF на нашем сайте www.victaulic.com.

Гарантия

Подробную информацию смотрите в разделе «Гарантия» текущего прайс-листа или обращайтесь в компанию Victaulic.

Торговые марки

Victaulic и все остальные марки Victaulic являются зарегистрированными торговыми марками компании Victaulic и / или ее дочерних компаний в США и / или других странах.