

Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Stil V9 Sprinkler Kaplini

Victaulic®
10.65-TUR



Patentli

IGS™

1.0 ÜRÜN TANIMI

Mevcut Boyutlar

- Branşman Hattı Bağlantısı: 1"/DN25
- Sprinkler Bağlantıları: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15


Maksimum Çalışma Basıncı

- 250 psi/1725 kPa.

İşlevi

- Sadece Victaulic IGS™ yivli sprinklerlerin IGS™ yivli sprinkler çıkışlarına bağlanması içindir. Daha fazla bilgi için IGS soğuk şekil verilerek yiv açma şartnamesi, [25.14 numaralı yayına](#) ve FireLock™ IGS™ Sistemi, [10.54 numaralı yayına](#) bakın.
- Sprinkler bağlantısı için rijit bir boru sağlar.

2.0 SERTİFİKALAR/LİSTELEMELER



3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER - MALZEME

Kelepçe: Değiştirilen UNS C87800 kimyasal gereksinimleri uyarınca bronz.

Conta¹:

Victaulic "E" Sınıfı EPDM (Tip A)

Sadece yağ ve kuru tip (yağsız hava) sprinkler uygulamaları için geçerlidir. Sadece yağ ve kuru sistemlerinde devamlı kullanım için listelenmiş/onaylanmıştır. -40°F/-40°C ve üzerindeki kuru sistemler için listelenmiş/onaylanmıştır. SICAK SU VEYA BUHAR UYGULAMALARI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

¹ Bu contalarının kullanımının uygun olmadığı farklı uygulamalar olduğu dikkate alınmalıdır. İlgili conta uygulama önerileri ve önerilmeyen uygulamaların listesi için daima güncel [Victaulic Conta Seçim Kılavuzu](#) dikkate alınmalıdır.

Cıvatalar/Somunlar: (seçiminizi belirtin²)

Standart: ASTM F835 uyarınca düğme başlı soket vidalar, çinko kaplı Naylon ek parça kilit somunu, Derece 5, çinko kaplı.

Opsiyonel: ASTM F879 uyarınca düğme başlı soket vidalar, paslanmaz çelik. Naylon ek parça kilit somunu, paslanmaz çelik.

ÜRÜN KURULUMU, BAKIMI VE DESTEĞİ İLE İLGİLİ OLARAK BU BELGENİN SONUNDA VERİLEN BİLDİRİMLERİ MUTLAKA DİKKATE ALIN.

Sistem Numarası		Konum	
Hazırlayan		Tarih	

Özellikler Bölümü		Paragraf	
Onaylayan		Tarih	


victaulic.com

10.65-TUR 11319 Rev C Güncelleme 09/2019 © 2019 Victaulic Şirketi. Tüm hakları saklıdır.

Victaulic®

4.0 BOYUTLAR

Stil V9 Sprinkler Kaplini



Stil V9 Önceden Montajlı (Geçmeli Bağlantı)

Stil V9 Hazır Monte Bağlantı

Boyut		Kullanılabilir Boru Ucu Sapma Miktarı ²	Cıvata/Somun		Boyutlar								Ağırlık Yaklaşık (Her biri) lb kg		
Nominal inç mm	Mevcut Dış Çap inç mm		Miktar	Boyut inç mm	Önceden monte				Monte Bağlantı						
					YL inç mm	YB inç mm	X inç mm	Z inç mm	YL inç mm	YB inç mm	X inç mm	Z inç mm			
1 DN25	½ DN15	1.315 33,7	0.840 21,3	.13 3,3	1	⅝ × 1 ⅝	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	¾ DN20		1.050 26,9	.13 3,3	1	⅝ × 1 ⅝	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	1 DN25		1.315 33,7	.13 3,3	1	⅝ × 1 ⅝	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

² Gösterilen izin verilen boru ucu sapma miktarı sadece sistem düzeninin görülmesi içindir. FireLock™ sprinkler kaplinleri, rijit bağlantılar olarak düşünülmelidir, bu nedenle boru bağlantı sisteminin genişlemesi veya büzülmesini telafi etmez.

5.0 PERFORMANS

Listelemeler/Onaylar

Aşağıda verilen bilgiler bu yayının basılması sırasında geçerli listelemelere ve onaylara göre verilmiştir.

Onay organlarının kararlarına paralel olarak Listelemelerde/Onaylarda değişiklikler ve/veya ilaveler olabilir. Diğer borulardaki performansı ve en son listelemeler ve onaylar için Victaulic ile iletişime geçin.

Boyut		UL	FM
Nominal inç mm		psi kPa	psi kPa
1 DN25	½ DN15	250 1725	175 1205
	¾ DN20	175 1205	175 1205
	1 DN25	175 1205	175 1205

6.0 BİLDİRİMLER

⚠ UYARI



- Herhangi bir Victaulic boru bağlantı ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya başlamadan önce mutlaka tüm kılavuzu okuyun ve anladığınızdan emin olun.
- Herhangi bir Victaulic boru bağlantı ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya başlamadan önce boru sisteminin basıncını düşürün ve sistemi boşaltın.
- Koruyucu gözlük, baret ve koruyucu ayakkabı kullanın.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

7.0 REFERANS MATERYALLER

[05.01: Conta Seçim Kılavuzu](#)

[10.54 FireLock™ Innovative Groove System](#)

[25.14: Victaulic FireLock™ IGS™ Yiv Şartnamesi](#)

[40.10: FireLock™ V27, K5.6 Modelleri V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15: FireLock™ V34, K8.0 Modelleri V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20: FireLock™ V34 K11.2 Modelleri V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22: FireLock™ V27, K5.6 Modelleri V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23: FireLock™ V34, K8.0 Modelleri V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89: FireLock™ V47 K16.8 Model V4702 ESFR](#)

[40.95: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Askı Tipi](#)

[40.98: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA Baş Yukarı](#)

[I-V9: Montaj Talimatları FireLock™ IGS Installation-Ready Stil V9 Rijit Kaplin](#)

[I-40: FireLock™ Otomatik Sprinkler Montaj Kılavuzu](#)

Ürün Seçimi ve Uygunluğuyla İlgili Kullanıcı Sorumluluğu

Her kullanıcı Victaulic ürünlerinin endüstri standartlarına, proje özelliklerine ve ilgili bina kodlarına ve yönetmeliklerine ve ayrıca Victaulic performans, bakım, güvenlik ve uyarı talimatlarına uygun olarak belirli bir nihai kullanım amacına uygunluğuyla ilgili kararlardan tek başına sorumlu olacaktır. Bu belgede ve başka bir belgede verilen bilgiler ve herhangi bir Victaulic çalışanının sözlü önerisi, tavsiyesi veya fikri kesinlikle Victaulic Şirketi'nin standart satış koşullarının, montaj kılavuzunun ve bu feragatnamenin hiçbir hükmünü değiştirmez, kısıtlamaz ve geçersiz kalmaz ve hiçbir hükmünün yerini almaz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Burada herhangi bir malzemenin, ürünün, hizmetin veya tasarımın olası veya önerilen kullanımına ilişkin olarak verilen hiçbir ifade, bu kullanım veya tasarımları kapsayan, Victaulic'e veya alt veya bağlı kuruluşlarına ait patentler veya diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında herhangi bir lisans vermez ve bu şekilde yorumlanamaz ve bu malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya tasarımların herhangi bir patenti veya başka bir fikri mülkiyet hakkını çiğneyecek şekilde kullanılmasına dair bir öneri olarak kabul edilemez. "Patentli" veya "Patent Bekliyor" terimleri ABD'de ve/veya diğer ülkelerde malzemeler ve/veya yöntemler ile ilgili tasarım veya kullanım patentlerini veya patent başvurularını ifade eder.

Not

Bu ürün, Victaulic tarafından veya Victaulic şartnamelerine uygun olarak üretilmiştir. Monte edilecek tüm ürünler Victaulic montaj/kurulum talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. Victaulic; ürün özelliklerini, tasarımlarını ve standart ekipmanları önceden haber vermeksizin ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Montaj

Victaulic montaj kılavuzu veya monte ettiğiniz ürünün montaj kılavuzu daima dikkate alınmalıdır. Kurulum ve montaj bilgilerini eksiksiz olarak içeren kılavuzları her Victaulic ürünü ile birlikte verilir ve PDF formatında www.victaulic.com adresinden temin edilebilir.

Garanti

Ayrıntılı bilgi için güncel Fiyat Listesinin Garanti bölümüne bakın veya Victaulic ile temasa geçin.

Ticari Markalar

Victaulic ve tüm diğer Victaulic işaretleri, Victaulic Şirketi'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.