

Victaulic® StrengThin™ 100 Rolgroefstelsel

Model RG3600



1.0 PRODUCTBESCHRIJVING

Groefcapaciteit

- DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 Groefprofiel

Toepassing

- Draagbaar lichtgewicht veldgroever
- Ontworpen voor het maken van groeven in DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm wanddikte en DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm wanddikte
- Geleverd met StrengThin™ 100 rollensets

Performance

Gereedschapswaarden — Maximum capaciteit buisafmeting		Buisafmeting (DN)/Nominale wanddikte					
Model	Buismateriaal	DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
RG3600	Roestvast staal	1,6 - 2,7 mm			2,0 - 3,4 mm		

OPMERKINGEN

- Optionele rollenset beschikbaar voor DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm wanddikte.
- Uitsluitend ontworpen voor gebruik op 1.4301/1.4307 (Type 304/304L) or 1.4401/1.4404 (Type 316/316L) roestvrijstalen buis per EN 10217-7.
- Geïntegreerde dieptestopfunctie. Aanpassing Nr. gebruiker vereist.

2.0 CERTIFICERING/LIJSTEN

Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/EG

LEES STEEDS ALLE OPMERKINGEN AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT MET BETREKKING TOT PRODUCTINSTALLATIE, ONDERHOUD OF SUPPORT.

Systeemn.		Plaats	
Ingediend door		Datum	

Hoofdstuk specificaties		Paragraaf	
Goedgekeurd		Datum	


3.0 SPECIFICATIES

- Aandrijfvereisten: REMS Amigo 2, optionele Ridgid™ 700 stroomaandrijving kan worden gebruikt.
- Stroomvereisten: 230 VAC 50/60-Hz

4.0 ACCESSOIRES/COMPONENTEN

- Een (1) gereedschapskopassemblage
- Een (1) hydraulische handpompassemblage
- Een (1) hydraulische handpomphendel
- Een (1) aandrijfmotor
- Een (1) rollenset
- Een (1) veiligheidspedaal
- Een (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go groefdiameterkabel
- Optionele RG3600 driepikkel-kit beschikbaar

5.0 AFMETINGEN



Afmetingen					Gereedschapsgewicht
A	B	C	D	E	
mm	mm	mm	mm	mm	kg
inch	inch	inch	inch	inch	lb
643	521	343	534	648	29
25.3	20.5	13.5	21.0	25.5	55

6.0 OPMERKINGEN

⚠ WAARSCHUWING




Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

- Voor het gebruiken of onderhouden van dit gereedschap, lees en begrijp de gebruikersinstructies en alle waarschuwingslabels op dit gereedschap.
- Draag een veiligheidsbril, een helm, voetbescherming en gehoorbescherming.

Als u vragen hebt betreffende de veilige en correcte werking van dit gereedschap, neem dan contact op met Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefoon: 1-800-PICK VIC, E-mail: pickvic@victaulic.com.

⚠ WAARSCHUWING



Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden.

- Koppel het gereedschap altijd af van de stroombron voordat u enige wijzigingen aan het gereedschap aanbrengt.
- Controleer of de bescherming correct is aangebracht voordat u de groef in de buis aanbrengt.
- Bij het laden en lossen van buizen zullen uw handen dicht bij de rollers geplaatst zijn. Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen en de roller op de buisstabilisator tijdens de bewerking.
- Steek uw handen niet in de buiseinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking.
- Breng nooit een groef aan in de buis die korter is dan de aanbevolen lengten die opgenomen zijn in de gebruikers- en onderhoudshandleiding.
- Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets dat verstrikt kan geraken tussen de bewegende delen.

2244 Rev. D

R007276LBL

7.0 REFERENTIEMATERIALEN

[TM-RG3600: Gebruiks- en onderhoudshandleiding](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy buizensteun O&M model VAPS 112 Manual](#)

[25.13: StrengThin™ 100 rolgroefspecificaties](#)

[29.01: Algemene voorwaarden/Garantie](#)

Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de selectie en geschiktheid van het product

Elke gebruiker draagt eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen of Victaulic producten geschikt zijn voor een specifieke toepassing, in overeenstemming met de industriële standaarden en projectspecificaties, de toepasselijke bouwcodes en de gerelateerde reglementeringen evenals de Victaulic-richtlijnen op het vlak van prestaties, onderhoud, veiligheid en waarschuwingen. Niets in dit of enig ander document, noch enige mondelinge aanbeveling, advies of mening van een Victaulic-werknemer wordt geacht een bepaling uit de Victaulic Company standaard verkoopvoorwaarden, installatiegids of deze disclaimer te kunnen wijzigen, doen afwijken, vervangen of opschorten.

Intellectuele eigendomsrechten

Geen enkele verklaring in deze publicatie over een mogelijk of voorgesteld gebruik van materiaal, product, service of ontwerp, is bedoeld, of als dusdanig te interpreteren, om onder octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht van Victaulic of van een van haar dochterondernemingen of filialen een licentie te verlenen die een dergelijk gebruik of ontwerp dekt, of als een aanbeveling voor het gebruik van dergelijk materiaal, product, service of ontwerp in de inbreuk op een octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht. De begrippen "Onder octrooi" of "Octrooi in aanvraag" verwijzen naar ontwerp- of gebruiksoctrooiën of octrooitoeepassingen voor artikelen en/of gebruiksmethoden in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Opmerking

Dit product wordt geproduceerd door Victaulic of volgens specificaties van Victaulic. Alle producten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige installatie-/montage-instructies van Victaulic. Victaulic behoudt zich het recht voor om productspecificaties, ontwerpen en standaardapparatuur zonder bericht vooraf en zonder verplichtingen te wijzigen.

Installatie

Raadpleeg steeds het Victaulic-installatiehandboek of de installatie-instructies van het product dat u installeert. Bij elke zending Victaulic-producten zijn handboeken inbegrepen met de complete installatie- en inbouwgegevens en deze zijn ook beschikbaar in PDF-formaat op onze website www.victaulic.com.

Waarborg

Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic voor details.

Handelsmerken

Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Victaulic Company en/of zijn filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen.