

Victaulic® StrengThin™ 100 valssiuritusyökalu

Malli RG3600

Victaulic®
24.08-FIN



1.0 TUOTEKUVAUS

Urituskapasiteetti

- DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 -uraprofiili

Käyttökohde

- Kevyt ja kannettava uritusyökalu kenttäkäyttöön
- Suunniteltu seuraaville seinämänpaksuuksille: DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm ja DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm
- Sisältää StrengThin™ 100 -valssisarjan

Käyttötiedot

Työkalut — suurin putkikoon kapasiteetti		Putkikoko (DN) / nimellinen seinämänpaksuus					
Malli	Putken materiaali	DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
RG3600	Ruostumaton teräs	1,6 - 2,7 mm			2,0 - 3,4 mm		

HUOMAUTUKSET

- Valinnainen valssisarja saatavana seinämänpaksuudelle DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm.
- Suunniteltu käytettäväksi vain ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien 1.4301/1.4307 (tyyppi 304/304L) tai 1.4401/1.4404 (tyyppi 316/316L) kanssa standardin EN 10217-7 mukaisesti.
- Integroitu syvyyden pysäytystoiminto. Käyttäjän ei tarvitse tehdä itse säätöjä.

2.0 SERTIFIINTI/LISTAUKSET

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

KATSO AINA TÄMÄN DOKUMENTIN LOPUSSA OLEVAT ILMOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN ASENNUSTA, HUOLTOA TAI TUKEA.

Järjestelmänro.		Sijainti	
Tekijä		Päivämäärä	

Tekniset tiedot		Kohta	
Hyväksytty		Päivämäärä	

victaulic.com

24.08-FIN 10059 Rev E Päivitetty 04/2017 © 2017 Victaulic Company. Kaikki oikeudet pidätetään.

Victaulic®


3.0 ERITTELYT

- Käyttölaitetta koskevat vaatimukset: REMS Amigo 2- tai valinnaisesti Ridgid™ 700 -käyttölaite
- Tehovaatimukset: 230 VAC 50/60-Hz

4.0 TARVIKKEET/OSAT

- Yksi (1) työkalun pääyksikkö
- Yksi (1) hydraulinen käsipumppu
- Yksi (1) hydraulisen käsipumpun kahva
- Yksi (1) käyttömoottori
- Yksi (1) valssisarja
- Yksi (1) turvajalkakytkin
- Yksi (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go uran halkaisijan mittalanka
- Valinnainen RG3600-kolmijalka saatavana

5.0 MITAT



Mitat					Työkalun paino kg lb
A mm tuumaa	B mm tuumaa	C mm tuumaa	D mm tuumaa	E mm tuumaa	
643	521	343	534	648	29
25.3	20.5	13.5	21.0	25.5	55

6.0 ILMOITUKSET

VAROITUS




Näiden ohjeiden ja varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

- Lue kaikki käyttö- ja huolto-oppaan ohjeet ja työkalun varoitustarrat ennen kuin käytät tätä työkalua.
- Käytä silmäsuojaimia, kypärää, turvakenkiä ja kuulonsuojaimia.

Jos sinulla on kysyttävää tämän työkalun turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä, ota yhteyttä Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, puhelin: 1-800-PICK VIC, sposti: pickvic@victaulic.com.

VAROITUS



Uritusrullat voivat murskata tai leikata sormet ja kädet.

- Irrota työkalu aina sähköverkosta ennen työkalun säätämistä.
- Varmista ennen putken uritusta, että suojusta on säädetty oikein.
- Kätesi ovat lähellä uritusrullia, kun laitat putken urituslaitteeseen ja poistat sen. Pidä kätesi poissa uritusrullien ja putken vakauttajan rullan läheisyydestä laitteen käytön aikana.
- Älä koskaan laita käsiäsi putken päiden sisälle tai kurkota putken tai urituslaitteen ylitse käytön aikana.
- Älä koskaan urita putkea, joka on käyttö- ja huolto-oppaassa lueteltuja suosituspituuksia lyhyempi.
- Älä koskaan pukeudu löysiin vaatteisiin, käsineisiin tai mihinkään muuhun, joka voi takertua liikkuviin osiin.

2244 Rev. D

R007276LBL

7.0 VIITEMATERIAALIT

[TM-RG3600: Operating and Maintenance Instructions Manual](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy Pipe Stand O&M Style VAPS 112 Manual](#)

[25.13: StrengThin™ 100 Roll Groove Specifications](#)

[29.01: Terms and Conditions/Warranty](#)

Käyttäjän vastuu tuotteen valinnasta ja sopivuudesta

Jokainen käyttäjä kantaa itse lopullisen vastuun päättäessään, sopivatko Victaulic-tuotteet aiotuihin käyttötarkoituksiin huomioiden alan standardit, projektiokohtaiset vaatimukset, voimassa olevat rakennusmääräykset sekä Victaulicin ohjeet liittyen tuotteiden käyttöön, huoltoon, käyttöturvallisuuteen ja varoituksiin. Mikään tässä tai muussa asiakirjassa annettu suositus, neuvo tai lausunto tai mikään Victaulicin työntekijän antama suullinen suositus, neuvo tai lausunto ei muuta, muokkaa, korvaa tai poista Victaulic Companyn tavanomaisia myyntiehtoja, asennusohjeita tai tätä vastuuvapauslauseketta.

Immateriaalioikeudet

Mitkään tämän asiakirjan sisältämät lausunnot liittyen materiaalien, tuotteiden, palvelujen tai asennusten mahdolliseen tai ehdotettuun käyttöön eivät myönnä mitään lisenssiä Victaulicin tai sen tytäryhtiöiden tai yhtiökumppaneiden patenti- tai immateriaalioikeuksien nojalla. Mitään tällaisia materiaaleihin, tuotteisiin, palveluihin tai asennuksiin liittyviä lausuntoja ei myöskään voida pitää suosituksena rikkoo mitään patenti- tai immateriaalioikeuksia. Termit "patentoitu" tai "patentti vireillä" tarkoittavat suunnittelupatentteja, käyttömalleja tai patenttihakemuksia koskien tuotteita ja/tai käyttötapoja, joita käytetään Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Huomautus

Tämän tuotteen valmistaa Victaulic tai se valmistetaan Victaulicin määrittämissä mukaisesti. Kaikki tuotteet on asennettava tällä hetkellä voimassa olevien Victaulicin asennusohjeiden mukaisesti. Victaulic pidättää oikeuden tuotteita, malleja ja standardilaitteita koskeviin muutoksiin siitä erikseen ilmoittamatta ja ilman niihin liittyviä velvollisuuksia.

Asennus

Noudata aina tuotetta asentaessasi Victaulicin asennuskäsikirjassa tai asennettavan tuotteen asennusohjeissa annettuja neuvoja. Jokaisen toimitetun Victaulic-tuotteen mukana toimitetaan asennuskäsikirja, joka sisältää täydelliset asennus- ja kokoamisohjeet. Asennuskäsikirjat ovat saatavilla PDF-muodossa verkkosivuiltamme osoitteessa www.victaulic.com.

Takuu

Katso nykyisen hinnaston takuuosio tai ota yhteys Victaulicin saadaksesi lisätietoja.

Tavaramerkit

Victaulic ja kaikki muut Victaulic-brändit ovat Victaulic Companyn ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.