

Victaulic® StrengThin™ 100 rillrullare

Modell RG3600

Victaulic®
24.08-SWE



1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Rillningskapacitet

- DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 spårprofil

Tillämpning

- Bärbar lätt rillare för fältanvändning
- Konstruerad för rillning av DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm vägg tjocklek och DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm vägg tjocklek
- Levereras med StrengThin™ 100 rullsatser

Prestanda

Verktygsvärden — Maximal rörkapacitet		Rördimension (DN)/nominell vägg tjocklek					
Modell	Rörmaterial	DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
RG3600	Rostfritt stål	1,6 - 2,7 mm			2,0 - 3,4 mm		

ANMÄRKNINGAR

- Alternativ rullsets finns för DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm vägg tjocklek.
- Konstruerad för användning på enbart 1.4301/1.4307 (Typ 304/304L) eller 1.4401/1.4404 (Typ 316/316L) rostfritt stål rör enligt SS-EN 10217-7.
- Integrerat djupstopp. Ingen justering av operatören behövs.

2.0 CERTIFIKAT/FÖRTECKNINGAR

Uppfyller maskindirektiv 2006/42/EC

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÄENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

Systemnr.		Plats	
Inlämnat av		Datum	

Specialavsnitt		Avsnitt	
Godkänd		Datum	


3.0 SPECIFIKATIONER

- Krav på drivenhet: REMS Amigo 2, alternativt Ridgid™ 700 drivenhet kan användas
- Effektbehov: 230 VAC 50/60 Hz

4.0 TILLBEHÖR/KOMPONENTER

- Ett (1) verktygshuvud
- En (1) hydraulhandpump
- Ett (1) hydraulhandpumphantag
- En (1) drivmotor
- En (1) rullsats
- En (1) säkerhetsfotbrytare
- En (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go spårdiameterkabel
- Tillbehöret stativ, RG3600 finns att beställa

5.0 MÅTT



Mått					Verktögs vikt
A	B	C	D	E	
mm	mm	mm	mm	mm	kg
tum	tum	tum	tum	tum	lb
643	521	343	534	648	29
25.3	20.5	13.5	21.0	25.5	55

6.0 MEDDELANDEN

⚠ VARNING




Underlåtenhet att följa instruktioner och varningar kan resultera i allvarliga personskador.

- Läs alla instruktioner i denna handbok och alla varningsdekalerna på verktyget innan du använder verktyget eller utför service av det.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm, skyddsskor och hörselskydd.

Om du har frågor om säker och korrekt funktion av verktyget, kontakta Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefon: 1-800-PICK VIC, E-post: pickvic@victaulic.com.

⚠ VARNING



Rillrullar kan krossa eller kapa av fingrar och händer.

- Koppla alltid från verktyget från kraftkällan innan du gör några justeringar på det.
- Kontrollera att skyddet är rätt injusterat innan du rillar röret.
- Dina händer kommer nära rillrullarna är du sätter i och tar bort röret. Håll händerna borta från rillrullarna och rullen på rörstabilisatorn när du gör operationen.
- Stick aldrig in handen i rörändarna, över verktyget eller röret under drift.
- Rilla aldrig rör som är kortare än de rekommenderade längderna som anges i bruks- och underhållshandboken.
- Bär aldrig löst sittande kläder, lösa handskar eller något som kan fastna i rörliga delar.

2244 Rev. D

R007276LBL

7.0 REFERENSMATERIAL

[TM-RG3600: Bruksanvisning och underhållshandbok](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy rörstativ, bruks- och skötselhandbok, VAPS 112](#)

[25.13: StrengThin™ 100 rillspecifikationer](#)

[29.01: Villkor/Garanti](#)

Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses att ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här friskrivningsklausulen.

Immateriella rättigheter

Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentansökan under behandling" gäller design- eller användningspatent eller patenttillämpningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

Installation

Hänvisning ska alltid ges till Victaulic installationshandbok eller Victaulic installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Varumärken

Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Victaulic Company, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.