

1.0 VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

1. GODKJENNELSE: Ingen kontrakt skal være gyldig med mindre den er godkjent skriftlig av selger. Verbale bestillinger samt avvik fra våre generelle vilkår og betingelser for salg er ikke gyldige, med mindre de godtas skriftlig. Selgers levering består kun av varene, dokumentene og tjenestene som er spesifisert i tilbudet. Godkjennelse av et tilbud til kjøperen inkluderer også dennes godkjennelse av selgerens generelle vilkår og betingelser for salg, og de aktuelle vilkår og betingelser har prioritet over alle motsigende betingelser fra kjøpers side.

2. GYLDIGHET: Med mindre annet er avtalt, gjelder selgers tilbud i 30 dager. Etter denne perioden krever de bekreftelse.

3. FORSENDELSVILKÅR: EX WORKS. Med mindre annet er angitt i bestillingsbekreftelsen, skal alle skatter, avgifter, utlegg, belastninger og kostnader som skal betales ved eller etter levering med hensyn til varene, betales av kjøperen.

4. MINIMUM BESTILLINGSVERDI: Minimum netto bestillingsverdi (kun produktverdi - eksklusiv MVA) er 100 EUR/USD/GBP (7000 INR).

50 EUR/USD/GBP (3500 INR) vil legges til alle bestillinger under minimum bestillingsverdi. Dette beløpet vil legges til som en administrasjonsavgift på bestillingsbekreftelsen/fakturaen.

5. RISIKO FOR TAP OG SKADE: Med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen skal leveringen finne sted ex-fabrikk fra logistikkcenteret som nevnt på bunnen av bestillingsbekreftelsen, og fra dette tidspunkt går risiko for ta over på kjøper. Ved skriftlig forespørsel fra kjøper skal selger, uten noen ansvar, arrangere forsikring på forsendelsene mot tap og skade under transport, men i kjøperens navn og på dennes kostnad.

6. BETALING: Med mindre annet er angitt på fakturaen skal alle betalinger som forfaller, betales i EUR til selgers bankkonto. Med mindre annet er avtalt skriftlig, er vilkårene 30 dager netto fra fakturadato. Hvis betaling ikke foretas innenfor bestemt tidsperiode, tilkommer automatisk, uten ytterligere varsel, 2 % (to prosent) økning per måned på de ubetalte beløpene.

7. EIENDOM: Varene som selges herunder skal forbli selgerens eiendom inntil de er betalt i sin helhet. Hvis kjøperen avviser leveringen av varene av en eller annen grunn, forbeholder selgeren seg retten til å lagre varene på et lager etter valg på kjøperens risiko og kostnad.

8. LEVERING: De angitte leveringsstidene er kun for informasjon. Det at selgeren overskrider leveringstiden gir ikke kjøperen rett til erstatning eller å nekte mottak av varene med mindre dette har blitt avtalt via rekommandert post av selgeren. Mens selgeren skal ta alle rimelige tiltak for å levere varene innenfor det valgte tidsrommet som ble spesifisert i ordrebekreftelsen. Det skal ikke oppstå noe ansvar som følge av forsinkelse i ytelse eller ikke-ytelse som er forårsaket av omstendigheter som ligger utenfor selgerens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til force majeure, brann, oversvømmelse, krig, regjeringshandling, streiker, manglende evne til å få tak i råmaterialer eller forsinkede transportører. Mengder som er berørt kan elimineres fra kontrakten uten ansvar, men kontrakten skal forbli effektiv ellers.

9. Bestillinger, kan når de er godtatt, ikke annulleres uten vårt skriftlige samtykke. Ikke noe materiale vil tas tilbake uten vårt skriftlige samtykke. Bestillinger for ikke-standard materiale (dvs. som ikke kan annulleres/returneres) kan ikke annulleres, og Victaulic vil heller ikke godta retur av slikt materiale mot kreditt. Victaulic forbeholder seg retten til å endre tilordningen av produkter fra standard til ikke-standard og omvendt. Dette kan gjøres når som helst uten varsel, og uten at det fører til noen forpliktelse. Kontakt Victaulic for ytterligere informasjon.

10. RETURNERT MATERIALE: Ingen retur av varer som er sendt ut godtas, med mindre selger tidligere har blitt informert skriftlig om årsaken til returen og har fått muligheten til å verifisere defekten eller defisiensen som påstås å finnes og har kommet enighet om at denne finnes. Hvis selgeren godtar returen av varene, skriftlig, av noen som helst annen årsak enn defekt eller defisiens, forbeholder selgeren seg å ta en avgift for transport og ny utførelse, samt i tillegg en administrasjonsavgift som tilsvarer tretti prosent (30 %) av fakturaprisen relatert til varene som returneres.

LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

System nr.		Sted	
Innsendt av		Dato	

Spes. seksjon		Avsnitt	
Godkjent		Dato	

1.0 VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG (forts.)

11. PRODUKTENDRING: Retten til å foreta endringer i design eller materialer ved behov, uten forvarsel, er forbeholdt.

12. TEGNINGER: Tegninger og tekniske data som er inkludert i selgers tilbud, er kun for informasjon. De skal ikke være bindende for konstruksjon med mindre det er sertifisert. Alle slike dokumenter som overføres til kjøper, forblir selgers eiendom. De skal ikke overføres til tredjeparter eller kopieres og skal ikke brukes i tilknytning til denne kontrakten.

13. INSPEKSJON: Kjøpers inspektører eller ekspeditører vil kun mottas etter avtale med selgerens kundeservice-avdeling. Det er selgerens policy å ikke godta noen ekspedisjon på sine leverandører. I tilfelle inspeksjon kreves, vil varene faktureres to uker etter vår varsling "varer klare til inspeksjon", og vår faktura vil forfalle i henhold til de betingelsene som er angitt over fra utstedelsesdato for faktura.

14. VALG AV LOV OG RETTSOMRÅDE: Gyldigheten, ytelseskonstruksjonen og effekten av disse vilkår og betingelser skal styres av belgisk lov, inkludert enhetlige lover om internasjonalt salg av varer, som er ratifisert av Belgia. Enhver tvist i forbindelse med disse vilkår og betingelser skal bestemmes gjennom domstol ansvarlig på stedet for selgers hovedkontor. Uavhengig av det forutgående kan selger etter eget skjønn ta juridiske handlinger mot kjøperen ved domstolen på stedet for sistnevntes hovedkontor.

15. KRAV: Hvis det ikke innleveres varsling om krav skriftlig innen ti (10) dager fra mottaksdato, skal dette utgjøre en frasingelse fra kjøpers side om krav med hensyn til disse varene.

2.0 GARANTI

Vi garanterer at alle produkter er fri for defekter i materialer og utførelse under normale bruks- og driftsforhold. Vår forpliktelse under denne garantien er begrenset til å reparere eller erstatte etter eget valg på vår fabrikk ethvert produkt som innen ett år etter levering til opprinnelig kjøper blir returnert med frakt betalt, og som i følge vår undersøkelse viser seg å være defekt.

DENNE GARANTIE ER UTTRYKkelig I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DE ER UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. KJØPERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL SKAL VÆRE FOR REPARASJON OG ERSTATNING AV DEFEKTE PRODUKTER, SLIK SOM GITT I DETTE DOKUMENTET. KJØPEREN GODTAR AT IKKE NOE ANNET RETTSMIDDEL (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILFELDIGE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER FOR TAPTE PROFITTER, TAPT SALG, SKADER PÅ PERSONER ELLER EIENDOM ELLER ANNET TILFELDIG ELLER FØLGESMESSIG TAP) SKAL VÆRE TILGJENGELIG FOR VEDKOMMENDE.

Victaulic aksepterer heller ikke at andre tar eller godkjenner noe ansvar i forbindelse med salg av slike produkter.

Denne garantien gjelder ikke for noe produkt som har vært utsatt for misbruk, uaktsomhet eller uhell eller som er blitt reparert eller endret på noen måte utenfor Victaulics fabrikk, eller som har vært brukt på en måte som strider i mot instruksjoner eller anbefalinger gitt av Victaulic. Victaulic skal ikke holdes ansvarlig for konstruksjonsfeil som skyldes unøyaktig eller ufullstendig informasjon fra kjøperen eller dennes representanter.

Produkter som er kjøpt av Victaulic og videresolgt, vil ha originalutstyrets produsentgaranti videreført til Victaulics kunder.

IKRAFTTREDELSE

10. DESEMBER 2015

Brukerens ansvar for valg av riktig produkt

Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner samt instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Company standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Intellektuell eiendomsrett

Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under patenter eller annen intellektuell eiendomsrett som tilhører Victaulic eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produktservice eller design hvis dette er brudd på en patent eller annen intellektuell eiendomsrett. Uttrykket "Patentbeskyttet" eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukpatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land.

Merk

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

Installasjon

Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som installeres. Håndbøker som inneholder fullstendige instruksjoner for installasjon og montering følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og er også tilgjengelig i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.com.

Garanti

Se avsnittet om garanti i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker

Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.