

V26, K2.8/K5.6

向下型開放式泡沫噴嘴

V2601和V2603

V26型向下型泡沫噴嘴通常配合各種泡沫化合物如A.F.F.F.、氟蛋白、蛋白和酒精型泡沫液，用於熄滅和/或控制由烴基極性溶劑及其他易燃液體引發的火災。

26型泡沫噴嘴提供 $\frac{3}{8}$ "和 $\frac{1}{2}$ "兩種公稱孔口尺寸，並有 $\frac{1}{2}$ " NPT外螺紋。該泡沫噴嘴可提供用於一齊開放系統的開放式類型。一齊開放閥開啟後，泡沫溶液將呈拋物線狀流向地面。



詳細資料請參閱唯特利 10.01 號出版物。



泡沫噴嘴

技術規格：

型號：V2601和V2603
 類型：向下型泡沫噴嘴
 公稱孔口尺寸：參見第 2 頁。
 K 值：參見第 2 頁。
 公稱螺紋尺寸：參見第 2 頁。
 最高工作壓力：175 psi/1200 kPa
 最小推薦工作壓力：15 psi/103 kPa

材料規格

框架：青銅
 迴水板：黃銅
 螺絲：黃銅
 篩網：不銹鋼
 安裝板：不銹鋼
 定位環：不銹鋼

附件

安裝扳手：
 • V26型泡沫噴嘴扳手適用於所有V26系列框架。
 表面塗層：
 • 無塗層

有關空間及其它配件，請參閱另附資料。

項目/業主 _____	承包商 _____	工程單位 _____
系統編號 _____	提交人 _____	規格章節 _____ 段落 _____
位置 _____	日期 _____	批准 _____
		日期 _____

www.victaulic.com

VICTAULIC (唯特利) 乃唯特利公司的註冊商標。© 2008 VICTAULIC (唯特利) 公司。版權所有。

REV_C

40.73-TCH_1

V26, K2.8/K5.6

向下型開放式泡沫噴嘴

V2601和V2603

批准/列表認證

型號	孔口尺寸		螺紋尺寸		公稱K值		尺寸	
	英寸	毫米	英寸	毫米	英制	國際單位 [^]	英寸 (5號寬度)	毫米
V2601	3/8	10	1/2	13	2.8	4.0	2 1/2 x 3 1/4	64 x 87
	1/2	13	1/2	13	5.6	8.1		

‡ 列表和認證截至付印時有效。

[^] 對於K值，當壓力單位為Bar時，請將國際單位乘以10。

訂貨資訊

訂貨時請列出以下各項：

撒水頭型號	
K值	
數量	
撒水頭表面要求	

警告



警告



- 開始安裝任何撒水頭前，請先閱讀並了解每箱撒水頭提供的安裝、注意及維護說明。
- 請一定要佩戴防護眼鏡與護腳套。
- 安裝、拆除或調整任何Victaulic (唯特利) 管道產品前，請將管道系統卸壓並把水排乾。
- 必須嚴格遵守安裝規則，尤其是有關障礙物的規則。
- 對撒水頭進行油漆、電鍍或任何重新塗層 (除非由Victaulic (唯特利) 提供) 均不被允許。

未能遵循這些安裝說明可招致嚴重的人身傷害和/或財產損失。

業主負責維護消防系統和設備，保證其處於正確的工作狀態。關於最低維護及檢查要求，請參閱美國國家消防協會小冊子中對撒水頭系統保養和維護的說明。此外，有關的管轄機構可能還另行規定了維護、測試和檢查要求。


如果您需要更多的目錄，或者您有有關本產品安全安裝方面的任何問題，請與Victaulic (唯特利) 全球總部聯絡：P.O.Box 31, Easton, Pennsylvania 18044-0031 USA, 電話：001-610-559-3300。

V26, K2.8/K5.6


向下型開放式泡沫噴嘴
V2601和V2603

噴撒曲線圖

型號V2601
K2.8 向下型泡沫噴嘴噴撒曲線圖



型號V2603
K5.6 向下型泡沫噴嘴噴撒曲線圖



說明:

1. 所示數據為近似值，且可能因安裝差別而有所改變。
2. 以上圖表顯示了Victaulic（唯特利）FireLock自動撒水頭的近似曲線、地面撒水和牆面撒水模式。圖表旨在提供指引以避免阻塞撒水頭，不應作為安裝撒水頭的最低間距標準。請參閱相應的美國消防協會國家消防規範以及相關管轄機構對障礙物、間距限制以及覆蓋面積要求的特定資訊。未能遵守這些指引可能會影響撒水頭的工作性能，並導致所有列表、認證和擔保失效。
3. 所有分布模式均對稱於水流中心線。

V26, K2.8/K5.6

向下型開放式泡沫噴嘴
V2601和V2603

擔保

有關擔保細節，請參閱現行價格表的擔保一節，或與Victaulic（唯特利）聯絡。

說明

本產品由Victaulic（唯特利）公司製造。必須根據現行的Victaulic（唯特利）安裝/裝配說明安裝所有產品。Victaulic（唯特利）保留不經通告改變產品規格、設計和標準設備的權利，且不對此承擔任何責任和義務。

如需完整的聯絡資訊，請連結至我們的網站 www.victaulic.com

40.73-TCH 3181 REV C 2008年01月更新
VICTAULIC（唯特利）乃唯特利公司的註冊商標。© 2008 唯特利（VICTAULIC）公司。版權所有。

40.73-TCH

