

Fitinguri pentru sprinklere Victaulic® VicFlex™

Ansambluri cu furtunuri flexibile împletite pentru plafoane pentru încăperi curate seria AQC-U

Victaulic®
10.86-RUM



1.0 DESCRIERE PRODUS

Mărimi disponibile pe componente

- **Ansamblu de furtunuri seria AQC-U:** 36, 48, 72"/914, 1219, 1830 mm.
- **Console:** Consolă oscilantă integrată în ansamblul Seria AQC-U

Presiunea maximă de lucru

- 200 psi/1400 kPa/14 bar

Temperatura maximă de lucru

- 225°F/107°C

Racordurile:

- Către linia derivației (intrare) prin filetul exterior de 1"/25,4 mm NPT sau BSPT
- Către linia derivației (ieșire) prin filetul interior de ½"/15 mm NPT sau BSPT

Rază de curbură minimă

- 6"/152 mm

Numărul maxim de coturi pe căderea flexibilă:

- Consultați Secțiunea 5.0 Performanța.

Aplicație

FM aprobat pentru utilizare cu următoarele tipuri de plafoane ale producătorului:

- M+W Zander Facility Engineering GmbH.

NOTĂ

- Alți fabricanți de plafoane pentru încăperi curate vor fi evaluați - și, probabil, acceptați - de la caz la caz. Pentru asistență suplimentară, consultați formularul din Secțiunea 7.0 Materiale de referință.

CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA NOTIFICĂRILE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI DOCUMENT CU PRIVIRE LA INSTALAREA, ÎNTREȚINEREA SAU ASISTENȚA TEHNICĂ CE ȚIN DE PRODUS.

Nr. sistem		Amplasare	
Trimis de		Data	

Secțiune de spec.		Paragraf	
Omologat		Data	

victaulic.com

10.86-RUM 5950 Rev F Actualizat 10/2016 © 2016 Victaulic Company. Toate drepturile rezervate.

Victaulic®

2.0 CERTIFICARE/OMOLOGĂRI



3.0 SPECIFICAȚII DE MATERIAL

Reducție: Seria 300 din oțel inoxidabil

Etanșare garnitură plafon: EPDM


Piuliță de conectare: Oțel carbon placat cu zinc

Inel de izolare: Nylon

Îmbinare linie de derivație: Oțel carbon placat cu zinc



Tresă și colier: Seria 300 din oțel inoxidabil

Consolă oscilantă: Seria 300 din oțel inoxidabil



4.0 DIMENSIUNI

AQC-U pentru utilizare cu plafonul M+W Zander Facility Engineering GmbH.



„A” Lungimea nominală a furtunului flexibil	„B” Lungimea de la consola oscilantă până la sprinkler ¹
inci mm	inci mm
36 914	5.38 137
48 1219	5.38 137
72 1830	5.38 137

NOTĂ

- Pentru a specifica dimensiunile alternative, utilizați formularul de comandă din secțiunea 7.0 Materiale de referință.

¹ Pentru a specifica lungimea alternativă „B”, utilizați formularul de comandă din secțiunea 7.0 Materiale de referință.


5.0 PERFORMANȚA

 Date despre pierderea prin frecare - Ansamblu pentru plafoane pentru încăperi curate seria AQC-U

Lungimea nominală a furtunului flexibil inci mm	Capăt sprinkler NPT/BSPT inci mm	Numărul maxim de coturi de 90°	Lungime echivalentă pentru țevă Schedule 40 de 1"/33,7 mm picioare metri
36 900	½ 15	2	24 7,3
48 1200	½ 15	3	31.5 9,6
72 1800	½ 15	4	46.6 14,2

6.0 NOTIFICĂRI

AVERTISMENT






- Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile, înainte de a încerca să montați, să demontați, să reglați sau să întrețineți produsele pentru țevi Victaulic.
- Scoateți de sub presiune și goliți sistemul de țevi, înainte de a instala, demonta, regla sau repara orice produs pentru țevi Victaulic.
- Purtați ochelari de protecție, cască de protecție, încălțăminte de protecție și antifoane.

Nerespectarea acestor instrucțiuni și avertismente poate conduce la defectarea sistemului, provocând deces, vătămări corporale grave și/sau pagube materiale.

7.0 MATERIALE DE REFERINȚĂ

Cotul în plan a furtunului flexibil

Un cot	Două coturi	Trei coturi
		

NOTĂ

- Pentru coturile în afara planului (tridimensionale), trebuie procedat cu atenție pentru a se evita aplicarea cuplului de strângere pe furtunul flexibil.

7.0 MATERIALE DE REFERINȚĂ (Continuare)

Formular pentru ansamblu de fittinguri pentru sprinklere flexibile pentru încăperi curate VicFlex™ seria AQC-U

Pentru grile de plafon incompatibile cu dimensiunile standard menționate în secțiunea 4.0 Dimensiuni, vă rugăm să completați formularul de mai jos pentru a solicita o cotație de preț și să-l expediați fie prin email, fie prin fax către departamentul Proiectare Produse – ep@victaulic.com, 610-923-3010.

Denumire companie	
Sediu companie	
Nume de contact	
Telefon de contact	
E-mail de contact	
Denumire proiect	
Denumire utilizator final	

Cantitate

Dacă sunt necesare diferite configurații, vă rugăm să atașați un formular separat pentru fiecare configurație.

Pasul 1: Specificați producătorul de plafoane

Pasul 2: Alegeți tipul ansamblului

Niciun sprinkler pre-asamblat.

Ansamblu cu sprinkler pre-asamblat.

Pasul 3: Alegeți și specificați valorile în tabelul de mai jos pentru fiecare configurație, conform cerințelor.

Alegeți o singură valoare pentru fiecare:

A	Lungimea nominală totală a ansamblului de furtunuri	36"/914 mm	48"/1219 mm	72"/1830 mm
I	Filet intrare	1"/25 mm NPT	1"/25 mm BSPT	
O	Filet ieșire	½"/15 mm NPT	½"/15 mm BSPT	

Specificați: Dimensiuni consolă oscilantă

B	
C	
D	
E	
F	

Opțional (Selectați):


Model cu capul în jos V27 (SIN)	
Valori nominale temperatură	
Finiție	

Pentru informații despre sprinkler, faceți referire la următoarele fișe de prezentare a produsului

40.10, 40.17, 40.18, 40.40

NOTĂ

- Sistemele specificate NU includ plăcuțele de rozetă.
- Aceste articole trebuie comandate separat de la compania Victaulic.
- Consultați lista de prețuri curentă pentru sprinklerele Victaulic sau contactați departamentul Relații Clienți.



NOTĂ

- Furnizați dimensiunile de consolă oscilantă în conformitate cu diferite plafoane.

Responsabilitatea utilizatorului privind alegerea și caracterul adecvat al produsului

Fiecare utilizator își asumă responsabilitatea finală pentru luarea unei decizii în ceea ce privește compatibilitatea produselor Victaulic cu anumite aplicații la utilizatorul final, conform cu standardele din industrie, specificațiile de proiect, prevederile aplicabile privind construcțiile și regulamentele aferente, precum și cu instrucțiunile Victaulic privind performanța, întreținerea, siguranța și avertizările. Nicio prevedere din prezentul document sau din oricare alt document și nicio recomandare, niciun sfat și nicio opinie date pe cale verbală de un angajat Victaulic nu modifică, nu schimbă, nu înlocuiește și nu elimină nicio prevedere a condițiilor standard prevăzute de compania Victaulic cu privire la vânzare, la ghidul de instalare sau la prezenta limitare a răspunderii.

Drepturile de proprietate intelectuală

Nicio prevedere conținută în prezentul document cu privire la utilizarea posibilă sau sugerată a oricărui material, produs, serviciu sau design nu este destinată și nu trebuie văzută ca acordarea de licență în baza oricărui brevet sau în baza oricărui alt drept de proprietate intelectuală ale companiei Victaulic sau a oricăreia dintre filialele sau companiile sale afiliate care să acopere o asemenea utilizare sau un asemenea design sau ca recomandare pentru utilizarea unui asemenea material, produs, serviciu sau design cu încălcarea oricărui brevet sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. Termenii „brevetat” sau „în curs de brevetare” se referă la brevetele de design sau de utilități sau la aplicațiile de brevetare pentru articole și/sau metode de utilizare în Statele Unite și/sau în alte țări.

Notă

Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificațiilor Victaulic. Toate produsele se vor instala conform instrucțiunilor curente de instalare/asamblare date de Victaulic. Victaulic își rezervă dreptul de a modifica specificațiile de produs, designul și echipamentele standard fără preaviz și fără obligații asumate.

Instalarea

Se vor consulta întotdeauna manualul de instalare Victaulic sau instrucțiunile de instalare pentru produsul pe care îl instalați. Pentru date complete privind instalarea și asamblarea, împreună cu produsele Victaulic respective sunt livrate manuale, acestea fiind disponibile și în format PDF pe site-ul nostru web www.victaulic.com.

Garanția

Consultați secțiunea „Garanția” din lista curentă de prețuri sau contactați Victaulic pentru detalii.

Mărcile comerciale

Victaulic și toate celelalte mărci Victaulic sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Victaulic și/sau ale entităților afiliate, în SUA și/sau în alte țări.