

Victaulic® valserillingsverktøy for rør RG3210

Victaulic
24.18-NOB



1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

Rillingsegenskaper

- 2 – 12"/60,3 mm – 323,9 mm

Bruksområder

- Hydraulisk drevet verktøy til bruk på verksted eller i felten
- Anti-utvidelse rillingsegenskap for å unngå utvidelse av rørender¹

Ytelse²

	Rørstørrelse, mm																			
	60,3	73	76,1	88,9	101,6	108	114,3	127	133	139,7	141,3	152,4	165,1	168,3	203,2	216,3	219,1	267,4	273	318,5
Min. tillatt veggtykkelse, mm	2,77	3,05					3,4					3,76			4,19		4,57			
Maks. tillatt veggtykkelse, mm	3,91	5,16	5,49	5,74	6,02			6,55		7,11			8,18		6,35					

¹ Bruk kun anti-utvidelse rillevalsene som følger med verktøyet. Alternative Victaulic rillevalser eller deler fra andre produsenter må ikke brukes sammen med RG3210 rilleverktøyet.

² Maksimumsverdier for stålrør er begrenset til 180 BHN (Brinell hardhetsnummer) og under.

Hastighet: 32 o/min

Maksimum arbeidstrykk: 8000 kg

Maksimum oljesylindertrykk: 40 MPa

LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

System nr.		Sted	
Innsendt av		Dato	

Spes. seksjon		Avsnitt	
Godkjent		Dato	

2.0 SERTIFISERING/LISTEOPPFØRINGER



Dette produktet er designet og produsert under Victaulics kvalitetstyringssystem, slik som sertifisert av LPCB i samsvar med ISO-9001:2008.

3.0 SPESIFIKASJONER

Krav til drev: Selvstendig

Strømkrav:

- 220 V, 1,5 KW, 50 Hz/60 Hz, en-fase
- RG3210 kan også leveres for bruk med ulike globale spenninger
- Kontakt Victaulic for detaljer

Oljetankens kapasitet: 150 ml

4.0 TILBEHØR/KOMPONENTER

- Ett (1) verktøy med motor og hydraulisk pumpehåndtak
- En (1) fotbryter
- Ett (1) PS3210 rørstativ
- En (1) valsesett-enhet med fem (5) valser. Disse 5 valsene er: 2" – 76,1 mm nedre valse, 3" – 6" nedre valse, 8" – 12" nedre valse; 2" – 6" øvre valse og 8" – 12" øvre valse.
- To (2) håndbøker for bruk og vedlikehold


MERKNADER

Det er nødvendig å bruke Victaulic rørstativ PS3210 for at RG3210 skal kunne fungere på riktig måte.

Valse-settene for RG3210 er ikke kompatible med andre Victaulic rilleverktøy.

5.0 DIMENSJONER

RG3210 verktøy



Dimensjoner			Verktøy vekt kg lb
A mm tommer	B mm tommer	C mm tommer	
1100	1300	820	137
43	51	32	302

6.0 MERKNADER

ADVARSEL



Hvis instruksjoner og advarsler ikke tas hensyn til, kan det resultere i at noen blir drept eller alvorlig skadet, og i skader på eiendom.

- Les alle instruksjonene i TM-RG3210 håndboken for bruk og vedlikehold og på alle advarselsetikettene på verktøyet før oppsett, bruk og service av RG3210 valserillingsverktøyet.
- Bruk vernebriller, vernehjelm, vernesko og hørselsvern når du arbeider i nærheten av verktøyet.

7.0 REFERANSEMATERIALE

[TM-RG3210: RG3210 håndbok for bruk og vedlikehold](#)
[25.01: Original Groove System \(OGS\) rillespesifikasjoner](#)

Brakerens ansvar for valg av riktig produkt

Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner, og gjeldende byggeregler og relaterte forskrifter samt instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Intellektuell eiendomsrett

Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under patenter eller annen intellektuell eiendomsrett som tilhører Victaulic eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette er brudd på en patent eller annen intellektuell eiendomsrett. Uttrykket «Patentbeskyttet» eller «Patentanmeldt» henviser til design eller brukspatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller i andre land.

Merk

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

Installasjon

Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.com.

Garanti

Se avsnittet om garanti i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker

Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.