

Rainureuse Victaulic® StrengThin™ 100

Modèle RG3600

Victaulic®
24.08-FRE



1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Capacité de rainurage

- Profil de rainure StrengThin™ 100 de DN50 – DN300/2 – 12"

Application

- Rainureuse légère portable de chantier
- Conçue pour rainurer DN50 – DN150/2 – 6" pour épaisseur de tube 1,6 – 2,7 mm et DN200 – DN300/8 – 12" pour épaisseur de tube 2,0 – 4,5 mm
- Jeux de molettes StrengThin™ 100 fournis

Performances

Spécifications des rainureuses – Capacité maximale selon le diamètre du tube

		Diamètre de tube (DN)/Épaisseur de tube nominale					
		DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
Modèle	Matériau de tube						
RG3600	Acier inoxydable	1,6 - 2,7 mm			2,0 - 3,4 mm		

REMARQUES

- Jeu de molettes en option disponible pour DN200 – DN300/8 – 12", avec épaisseur de tube 3,5 – 4,5 mm.
- Conçu exclusivement pour des tubes en acier inoxydable 1.4301/1.4307 (Type 304/304L) ou 1.4401/1.4404 (Type 316/316L), conformes à la norme EN 10217-7.
- Fonctionnalité de butée de profondeur intégrée. Aucun réglage de l'opérateur requis.

2.0 CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS

Conforme à la directive 2006/42/CE relative aux machines

TOUJOURS SE RÉFÉRER AUX ÉVENTUELS AVIS PRÉSENTS À LA FIN DE CE DOCUMENT CONCERNANT L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU LES SUPPORTS RELATIFS AU PRODUIT.

Réf. système		Endroit	
Soumis par		Date	

Section spécif.		Paragraphe	
Approuvé par		Date	

victaulic.com

24.08-FRE 10059 Rev E Mise à jour 04/2017 © 2017 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Victaulic®


3.0 SPÉCIFICATIONS

- Entraînement : Peut être utilisé un entraînement Ridgid™ 700 en option, REMS Amigo 2.
- Alimentation électrique : 230 VCA, 50/60 Hz

4.0 ACCESSOIRES/COMPOSANTS

- Une (1) tête d'outil
- Une (1) pompe hydraulique manuelle
- Une (1) manivelle de pompe hydraulique manuelle
- Un (1) moteur d'entraînement
- Un (1) jeu de molettes
- Une (1) commande au pied
- Un (1) ruban de mesure des rainures Go/No-Go GDC-StrengThin™ 100
- Un kit pour trépied RG3600 en option disponible

5.0 DIMENSIONS



Dimensions					Poids de l'outil kg livres
A mm pouces	B mm pouces	C mm pouces	D mm pouces	E mm pouces	
643 25.3	521 20.5	343 13.5	534 21.0	648 25.5	29 55

6.0 NOTIFICATIONS

AVERTISSEMENT




Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner des blessures graves.

- Avant toute utilisation ou maintenance de la rainureuse, lire toutes les instructions du manuel d'utilisation et de maintenance et toutes les étiquettes apposées sur l'outil.
- Porter des lunettes de sécurité, un casque, des chaussures de sécurité et une protection auditive.

Pour toute question concernant l'utilisation correcte et sans danger de cet outil, contactez Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, téléphone : 1-800-PICK VIC, courriel : pickvic@victaulic.com.

AVERTISSEMENT



Les molettes de rainurage peuvent écraser ou couper les doigts et les mains.

- Toujours débrancher l'outil de l'alimentation électrique avant d'effectuer des réglages.
- S'assurer que le panier de protection est bien en place avant d'entamer le rainurage du tube.
- Lors du chargement/déchargement du tube, les mains passent à proximité des molettes. En cours d'opération, tenir les mains à distance des molettes de rainurage et de la molette sur le stabilisateur de tube.
- Ne jamais passer la main dans les extrémités du tube ni à travers l'outil ou le tube, en cours d'opération.
- Ne jamais rainurer un tube dont la longueur est inférieure à celles recommandées dans le manuel d'utilisation et de maintenance.
- Ne jamais porter de vêtements amples, ni de gants lâches ou quoi que ce soit pouvant se prendre dans les pièces mobiles.

2244 Rev. D

R007276LBL

7.0 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

[TM-RG3600 : Manuel d'instructions d'utilisation et de maintenance](#)

[TM-VAPS112 : Manuel pour support de tuyau VAPS 112 style O&M Vic-Easy](#)

[25.13: Spécifications des rainures moletées StrengThin™ 100](#)

[29.01: Conditions générales/Garantie](#)

Responsabilité de l'utilisateur quant au choix et à l'adéquation des produits

Chaque utilisateur assume la responsabilité finale de déterminer l'adéquation des produits Victaulic avec un usage en particulier, dans le respect des normes du secteur, des spécifications du projet, des codes de la construction applicables et des réglementations y afférentes, ainsi que des consignes d'utilisation, de maintenance, de sécurité et d'avertissement de Victaulic. Aucune information contenue dans les présentes, ni aucun autre document ou recommandation, conseil ou opinion exprimés verbalement par tout employé Victaulic ne seront réputés modifier, changer, remplacer ou annuler toute clause des Conditions Générales de Vente standard et du guide d'installation de Victaulic ou de la présente clause d'exonération de responsabilité.

Droits de propriété intellectuelle

Aucune affirmation contenue dans les présentes quant à une utilisation possible ou suggérée de tout matériau, produit, service ou concept ne représente, ni ne doit être interprétée comme un octroi de licence en vertu de tout brevet ou droit de propriété intellectuelle détenus par Victaulic ou l'une quelconque de ses succursales ou filiales et portant sur ladite utilisation ou un concept, ni comme une recommandation pour l'utilisation desdits matériau, produit, service ou concept en violation de tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle. Les termes « breveté(e-s) » ou « en attente de brevet » se rapportent à des concepts ou modèles déposés, ou bien à des demandes de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d'utilisation, enregistrés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Remarque

Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions d'installation et de montage Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part.

Installation

Toujours se référer au manuel d'installation sur chantier Victaulic ou aux instructions d'installation correspondant au produit que l'on installe. Des manuels contenant toutes les données d'installation et de montage sont fournis avec chacun des produits Victaulic et sont disponibles au format PDF sur notre site www.victaulic.com.

Garantie

Voir la section Garantie de la liste de prix actuelle ou contacter Victaulic pour plus de précisions.

Marques déposées

Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques de commerce ou des marques déposées de Victaulic Company et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.