

Тип 912



Тип 912

1.0 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предлагаемые размеры

- 1", 1 ¼", 1 ½"/DN25, DN32, DN40
- Размеры резьбовых отводов: ½"/15 мм BSPP

Максимальное рабочее давление

- 232 фунта на кв. дюйм / 1600 кПа / 16 бар

Применение

- Является удобным способом встраивания низкопрофильных резьбовых отводов для непосредственного присоединения спринклеров и сопел

Материал трубы

- Углеродистая сталь

2.0 СЕРТИФИКАТЫ / ПЕРЕЧНИ



EN 10311
Стандарт (ЕС)
№ 305/2011

ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ УСТАНОВКИ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ТЕХПОДДЕРЖКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ
К УВЕДОМЛЕНИЯМ В КОНЦЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА.

Системный №		Расположение	
Предоставлено		Дата	

Раздел спец.		Параграф	
Утверждено		Дата	

3.0 СПЕЦИФИКАЦИИ – МАТЕРИАЛЫ

Корпус: Чугун с шаровидным графитом в соответствии с ASTM A536 класса 65-45-12. Чугун с шаровидным графитом в соответствии с ASTM A395 класса 65-45-15 предлагается на заказ.

Покрытие корпуса: (укажите выбранный тип)

Красная эмаль.

С горячей оцинковкой.

Прокладка:

Предварительно смазанное уплотнение Vic-Plus™ из ЭПДМ класса «Е» (тип А)

ЭПДМ (фиолетовый цветовой код). Предназначен только для влажных и сухих (воздух без примеси масла) систем противопожарной защиты. Сертифицированы / одобрены к длительному использованию во влажных и сухих системах. Сертифицированы / одобрены к использованию в сухих системах при температуре -40 °F / -40 °C и выше. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ПАРΟΣНАБЖЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Подробные инструкции по смазке уплотнений смотрите в [публикации I-100](#): Руководство по установке на объекте Victaulic.
- Указанные области применения приведены исключительно для предоставления общих рекомендаций к применению. Существуют области применения, для которых использование этих прокладок не рекомендуется. Смотрите [публикацию 05.01](#): Руководство по выбору уплотнений Victaulic, где указаны рекомендованные и нереконмендованные случаи их использования.

Болты / гайки:

Стандартное исполнение: Стыковые болты из углеродистой стали с овальным подголовком, отвечающие требованиям к механическим свойствам стандарта ASTM A449 (имперская система) и ISO 898-1 класса 9.8 (M10-M16), класса 8.8 (M20 и больше).

4.0 РАЗМЕРЫ

Тип 912



Тип 912

Размер		Болт/гайка		Размеры				Масса
Номинальный Участок трубопровода х отвод ФРТ ¹ дюймы мм	Фактический Наружный диаметр дюймы мм	Кол-во	Размер дюймы мм	V дюймы мм	W дюймы мм	Y дюймы мм	Z дюймы мм	Приблиз. кажд. фунты кг
1 x 1/2 DN25 x DN15	1.315 x 0.840 33.7 x 21.3	2.	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1,00 25,4	0,90 22,9	3,72 94,6	1,50 38,1	0,7 0,3
1 1/4 x 1/2 DN32 x DN15	1.660 x 0.840 42.4 x 21.3	2.	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1,17 29,8	1,10 27,9	4,12 104,7	1,50 38,1	0,7 0,3
1 1/2 x 1/2 DN40 x DN15	1.900 x 0.840 48.3 x 21.3	2.	3/8 x 1 3/8 M10 x 35	1,29 32,8	1,22 31,0	4,32 109,8	1,50 38,1	0,8 0,3

¹ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРINKЛЕРОВ ИЛИ СОПЕЛ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВОДОВ.

5.0 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер		Рабочее давление согласно разрешениям регулирующих органов FM / VdS / LPCB / CNBOP / CE (EN10311) фунты на кв. дюйм кПа бар
Номинальный дюймы DN	Фактический дюймы мм	
1 x 1/2 DN25 x DN15	1,315 x 0,840 33.7 x 21.3	232 1600 16
1 1/4 x 1/2 DN32 x DN15	1,660 x 0,840 42.4 x 21.3	232 1600 16
1 1/2 x 1/2 DN40 x DN15	1,900 x 0,840 48.3 x 21.3	232 1600 16

6.0 УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием трубных изделий Victaulic необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и понять смысл изложенной в них информации.
- Перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием трубных изделий Victaulic необходимо сбросить давление и слить воду из трубопроводной системы.
- Пользуйтесь защитными очками, каской и защитной обувью.

Невыполнение этих указаний может привести к смертельному исходу, тяжелым травмам и материальному ущербу.

7.0 СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[I-100: Инструкции по установке](#)

	Размеры	
	Минимальный диаметр отверстия / Размер врезной коронки	Максимальный диаметр отверстия / Размер врезной коронки
	дюймы мм	дюймы мм
Все размеры отводов	15/16 24,0	1 25,4

Ответственность пользователя за выбор изделий и их соответствие целям использования

Каждый пользователь несет полную ответственность за решение о пригодности продукции Victaulic для конкретного конечного применения, в соответствии с отраслевыми стандартами и техническими условиями проекта, а также с действующими строительными нормами и правилами и с указаниями Victaulic по производительности, техническому обслуживанию, безопасности и мерам предосторожности. Ни одно из условий в этом или любом другом документе, в том числе никакие выраженные устно рекомендации, советы или мнение сотрудников Victaulic, не могут менять, вносить поправки, заменять или отменять какие-либо положения стандартных условий продажи, руководств по монтажу компании Victaulic или же данного разъяснительного замечания.

Права интеллектуальной собственности

Никакое из заявлений в настоящем документе, касающееся возможного или предлагаемого использования любых материала, продукта, услуги или конструктивных особенностей, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии на патент или другого права интеллектуальной собственности Victaulic либо любой из его дочерних и аффилированных компаний, распространяющееся на такое использование или конструкцию, или как рекомендация по использованию материала, продукта, услуги или конструктивных особенностей в нарушение любого патента или других прав интеллектуальной собственности. Термины «Запатентовано» или «Патент заявлен» относятся к конструктивным особенностям или патентам на изобретение или заявкам на патент на изделия и / или методы их применения в Соединенных Штатах Америки и / или других странах.

Примечание

Это изделие изготовлено компанией Victaulic или в соответствии с установленными Victaulic техническими спецификациями. Все изделия должны устанавливаться в соответствии с указаниями из действующих руководств компании Victaulic по установке или сборке. Компания Victaulic оставляет за собой право на внесение изменений в технические спецификации изделий, конструкцию и стандартную комплектацию оборудования без предварительного уведомления и какой-либо ответственности со своей стороны.

Монтаж

Всегда следуйте указаниям инструкций -VICFLEX-AB1-AB2-AB10, I-VICFLEX-AB4, I-VICFLEX-AB7 или I-VICFLEX-AB8 для устанавливаемых изделий. Руководства со всеми данными по монтажу и сборке входят в объем каждой поставки Victaulic, а также имеются в формате PDF на нашем сайте www.victaulic.com.

Гарантия

Дополнительную информацию смотрите в разделе «Гарантия» текущего прайс-листа или свяжитесь с представителями компании Victaulic.

Торговые марки

Victaulic и все остальные марки Victaulic являются зарегистрированными торговыми марками компании Victaulic и / или ее дочерних компаний в США и / или других странах.