

## Mașina de canelat țeavă prin tăiere VG412



### INFORMAȚII PRIVIND COMANDA DE PIESE DE SCHIMB

La comanda de piese de schimb, Victaulic are nevoie de următoarele informații pentru o procesare promptă a comenzii:

1. Modelul mașinii – VG412
2. Seria mașinii
3. Cantitate, poziție, serie piesă, descriere
4. Locul de livrare a pieselor de schimb – Denumirea și adresa companiei
5. Beneficiarul pieselor de schimb
6. Număr bon comandă

Piese pot fi comandate de la cel mai apropiat birou de vânzări Victaulic.

Mașina de canelat țevă prin tăiere VG412



## Mașina de canelat țevă prin tăiere VG412

### PIESE COMPONENTE PENTRU CANELAREA PRIN TĂIERE A ȚEVILOR DIN OȚEL



## Mașina de canelat țevă prin tăiere VG412

### LISTA DE MATERIALE

Poziție	Serie	Cant.	Descriere
001	N-220-412-621	1	Ansambly bloc pinion
002	N-221-412-260	1	Ansambly bloc tăiere
003	N-220-412-515	1	Ansambly disc de antrenare
004	N-220-412-736	1	Portcuțit
004A	N-275-412-055	1	Cuțit de tăiere
005	N-220-412-653	1	Bloc cuțit de canelare
006	N-220-412-656	1	Ansambly cuțit de canelare
006A	N-220-412-568	1	Cuțit oblic 4-6 Cl
006B	N-220-412-680	1	4-Cuțit drept 6 Cl
006C	N-220-412-569	1	Cuțit oblic 8-12 Cl
006D	N-220-412-679	1	8-Cuțit drept 12 Cl
007	N-700-412-537	1	Bloc limitor 4 Cl
007A	N-220-412-693	1	Limitor 6 Cl Bloc
007B	N-220-412-689	1	Bloc limitor 8 Cl
007C	N-220-412-685	1	Bloc limitor 10 Cl
008	N-T56-000-001	1	Inel de blocare
009	N-220-412-856	1	Bază
010	N-E03-000-002	1	Întreprupător de picior
011	N-220-412-727	1	Picior
012	N-700-412-305	1	Corp actuator
013	N-223-412-096	1	Tijă actuator
014	N-220-412-613	1	Ansambly șurub de strângere
015	N-220-412-667	1	Bloc distanțier, 4-6 CIF
015A	N-220-412-668	1	Bloc distanțier, 8 CIF
015B	N-220-412-669	1	Bloc distanțier, 10-12 CIF
015C	N-220-412-672	1	Bloc distanțier, 4-6 CIR
015D	N-220-412-673	1	Bloc distanțier, 8 CIR
015E	N-220-412-674	1	Bloc distanțier, 10-12 CIR
016	N-220-412-713	1	Mâner pentru transport
017	N-220-412-868	1	Plăcuță motor
018	N-220-412-101	1	Ansambly șasiu

Poziție	Serie	Cant.	Descriere
019	N-E01-000-011	1	Motor, 120 V
019A	N-E90-000-012	1	Perie motor
019B	N-E90-000-111	1	Cheie mandrină
019C	N-M14-000-023	1	Adaptor locaș
019D	N-M14-000-022	1	Locaș
020‡	N-003-412-034	1	Kit de conversie pentru țevi din oțel (se compune din 020A la 020Q)
020A‡	N-220-412-809	1	Cuțit de tăiere oțel, 1 din 2
020B‡	N-220-412-808	1	Cuțit de tăiere oțel, 2 of 2
020C‡	N-220-412-678	1	Cuțit de canelare oțel 4-6, drept
020D‡	N-220-412-571	1	Cuțit de canelare oțel 4-6, oblic
020E‡	N-220-412-677	1	Cuțit de canelare oțel 8, drept
020F‡	N-220-412-572	1	Cuțit de canelare oțel 8, oblic
020G‡	N-220-412-676	1	Cuțit de canelare oțel 10-12, drept
020H‡	N-220-412-570	1	Cuțit de canelare oțel 10-12, oblic
020J‡	N-220-412-756	1	Bloc limitor, 4 STL
020K‡	N-220-412-695	1	Bloc limitor, 6 STL
020L‡	N-220-412-691	1	Bloc limitor, 8 STL
020M‡	N-220-412-687	1	Bloc limitor, 10 STL
020N‡	N-220-412-664	1	Bloc distanțier, 4-6 STL
020P‡	N-220-412-665	1	Bloc distanțier, 8 STL
020Q‡	N-220-412-666	1	Bloc distanțier, 10-12 STL
021*	N-220-412-766	1	Portcuțit extins
022*	N-220-412-754	1	Extensie șurub de strângere
023	N-220-412-699	1	Calibru de adâncime
024*	N-006-412-521	1	Cutie de scule
025*	N-220-412-289	1	Cutie de transport
026	R-002-412-0VG	1	Etichetă referință diametru „C”
027	R-003-412-0VG	1	Etichetă de atenționare
028	R-031-272-LAB	2	Etichetă de avertizare

‡ Piese componente pentru canelarea prin tăiere a țevilor din oțel (vezi pagina 3)

\* Nu sunt indicate în imagine

Pentru informații complete de contact, vizitați [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)

RP-VG412-RUM 6461 REV A ACTUALIZAT 05/2011 RPL00VG412

VICTAULIC ESTE MARCĂ ÎNREGISTRATĂ A COMPANIEI VICTAULIC. © 2011 VICTAULIC COMPANY. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

RP-VG412-RUM

